

**FICHA TECNICA**

<b>PRODUCTO</b>	SHINY CLEAN – LIMPIADOR PARA TODOTIPO DE LENTES OFTALMICOS
<b>COMPOSICION</b>	Isopropilico Dimetil carbitol Lauril éter sulfato de sodio Butil oxitol Agua c.s.p
<b>PRESENTACION</b>	30 ml 60 ml 250 ml
<b>DESCRIPCION</b>	Es un antiempañante que se evapora fácilmente removiendo de manera rápida las partículas de suciedad. Contiene aditivos que recubren, protegen y brillan los lentes.
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Apariencia: liquido color azul traslucido. Olor: olor característico, ligeramente alcohólico. pH: 5-7. Solubilidad en agua: Soluble
<b>USOS</b>	Empleado para limpiar materiales como: cr-39, Policarbonato, Futurex, Trivex, Thin & lite, Lentes fotosensibles, recubrimiento anti reflejo (estándar, hidrofobico y super hidrofobico). Lentes de sol. Lentes espejados. Adicional, son ideales para la limpieza de pantallas electrónicas y vidrios automotores.
<b>RECOMENDACIONES</b>	Se sugiere mantener el producto a una temperatura menor de 30°C para garantizar su buen funcionamiento.